

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Unterspannungsauslöser MN, 115V AC, 400Hz

A9N26959

EAN Code: 3606480382987

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung Des Geräts	MN
[Uc] Steuerkreisspannung	115 V AC 400 Hz
Steuerungstyp	Standard
9-Mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti9 C60H-DC Acti 9 Acti9 C60NA-DC Acti 9 Acti9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 DPN Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	66 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse Schraubklemmenleiste (unten) - 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.	

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	KEMA LCIE ASEFA ASTA
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,7 cm
Vpe 1 Breite	9,4 cm
Vpe 1 Länge	8 cm
Vpe 1 Gewicht	84 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	8,5 cm
Vpe 2 Breite	9,8 cm
Vpe 2 Länge	26,5 cm
Vpe 2 Gewicht	678 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	72
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	6,31 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen