

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Lasttrennschalter iSW, 3P, 32A, 415V

A9S60332

EAN Code: 3606480088735

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti9 iSW
Produkt- Oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	iSW
Geräteanwendung	Steuerung
Beschreibung Der Pole	3P
Nutzungskategorie	AC-22A
Eignung Für Isolation	Ja

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungstrom	32 A bei 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Steuerungstyp	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Kontaktstellungsanzeige	Ja
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	4
Höhe	77 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	300000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	30000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen - 10 mm² - fest Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN/IEC 60669-2-4
Schutzart (Ip)	IP4
Verschmutzungsgrad	2
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,5 cm
Vpe 1 Breite	7,5 cm
Vpe 1 Länge	8,5 cm
Vpe 1 Gewicht	117,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	8,5 cm
Vpe 2 Breite	9,5 cm
Vpe 2 Länge	22,0 cm
Vpe 2 Gewicht	751,41 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	72
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	9,452 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen