

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti9 Phasenschiene Stift, 1P+N, 9mm-Stift-Abstand, 80A, 12 Module, 4-Endkappen

A9XPC612

EAN Code: 3606489443573

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Der Leitungen	1L + N
Länge In 18-Mm-Modulen	12

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Wege	12-polig N + 1 L
Polkonfiguration Für 1-Weg	1 x 1P + N
Anschlussraster	9 mm zwischen Phase und Neutral
Anschlusstyp	Zinke
Abstand Zwischen Den Polen	18 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	end-pieces Zahnabdeckungen
Nennbetriebsstrom Ie	80 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V AC entspricht IEC 61439-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-Mm-Raster	24
Höhe	32 mm
Breite	218 mm
Tiefe	27 mm
Produktgewicht	93 g
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40
---------------------------	---

Montage

Normen	EN/IEC 60439-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60439-1
Schutzart (Ip)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,200 cm
Vpe 1 Breite	2,700 cm
Vpe 1 Länge	27,200 cm
Vpe 1 Gewicht	90,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	5,500 cm
Vpe 2 Breite	16,000 cm
Vpe 2 Länge	31,000 cm
Vpe 2 Gewicht	1,153 kg
Vpe 3 Art	S06
Vpe 3 Menge	720
Vpe 3 Höhe	75,000 cm
Vpe 3 Breite	60,000 cm
Vpe 3 Länge	80,000 cm
Vpe 3 Gewicht	82,180 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich