

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Phasenschiene Steg, ablängbar, 4P, 57 TE, 100A



A9XPH457

EAN Code: 3606480485176

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Der Leitungen	3L + N
Länge In 18-Mm-Modulen	57

Zusatzmerkmale

Anzahl Der Wege	14-polig N + 3 L
Polkonfiguration Für 1-Weg	1 x 3P + N 1 x 4P
Anschlussraster	18 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand Zwischen Den Polen	72 mm
Beschriftung	N L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	Satz à 10 Endstück
Nennbetriebsstrom Ie	100 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Oben oder unten auf Tunnelklemmen Oben oder unten auf Doppelklemme
9-Mm-Raster	114
Breite	1000 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti9 iK60 Acti 9 Acti9 iLD Acti 9 Acti9 iLD K Acti 9 Acti9 iSW Acti 9 Acti9 iSW-NA Multi 9 Multi9 C60

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1
Schutzart (Ip)	IP20 Mit Endstücken und Zinkenabdeckungen

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,000 cm
Vpe 1 Breite	2,800 cm
Vpe 1 Länge	100,000 cm
Vpe 1 Gewicht	751,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	5,800 cm
Vpe 2 Breite	9,000 cm
Vpe 2 Länge	104,500 cm
Vpe 2 Gewicht	3,916 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	270
Vpe 3 Höhe	75,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	223,464 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich