

Produktdatenblatt

Spezifikationen



BCPMA Leistungsüberwachung erweiterte Messung -72 CT's 100 A - 18 mm CT-Abstand

BCPMA272S

⚠ Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2024

⚠ Der Service wird eingestellt am: 31.12.2032

⚠ Demnächst nicht mehr
lieferbar

EAN Code: 3606480640346

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	PowerLogic BCPM
Produkt- Oder Komponententyp	Multi-circuit energy meter
Kurzbezeichnung Des Geräts	BCPMA
Modelltyp	Erweitert
Energieüberwachung	Grundausrüstung mit Geräten
Energiemanagement	Unterabrechnung und Kostenzuordnung
Geräteanwendung	Teilabrechnung
Netzqualitäts-Analyse	Erfassung von Spannungseinbrüchen und Überspannungen
Messart	Spannung Strom Frequenz Wirkleistung Leistungsfaktor Wirkenergie
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	90 - 277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Netzwerkfrequenz	60 Hz 50 Hz

Zusatzmerkmale

Stromwandlereingang	Durchsteckwandler 100 A72 x
Aktualisierungszeit	1,8 s
Messspannung	90...277 V Phase an Null 150...480 V Leiter - Leiter
Messgenauigkeit	Nebenstrom 2 % 0,25...2 A Nebenstrom 1 % 2...100 A Netzstrom 3 % 1...100 % Netzstrom 3 % 2...100 % Spannung 1 % 90...277 V
Abtastrate	256 Abtastungen/Zyklus
Anschlussraster	18 mm
Geliefertes Zubehör	72 x Stromwandler
Kommunikationsport-Protokoll	Modbus RTU
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Datenübermittlung	Alarm Stromstärke hoch Überspannungsalarm Unterspannungsalarm Alarm Stromstärke gering Alarm Stromstärke sehr gering Alarm Stromstärke sehr hoch
--------------------------	---

Montage

Montagemodus	Schalttafelmontage
Montagehalterung	Gehäuse Schalttafel
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % bei 0...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	3.000 m
Normen	EN 61010 UL 508 ANSI C12.1 IEC 61036
Produktzertifizierungen	UL
Breite	288 mm
Höhe	146 mm
Produktgewicht	1,5 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15,2 cm
Vpe 1 Breite	30,5 cm
Vpe 1 Länge	50,8 cm
Vpe 1 Gewicht	4,318 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
-----------------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Reach-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China [RoHS-Erklärung für China](#)

Weee Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
