

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Dämmerungsschalter IC Astro, Bluetooth

CCT15225

EAN Code: 3606489524548

### Hauptmerkmale

Produktname	Acti 9 IC
Produkt- Oder Komponententyp	Programmierbarer, astronomischer Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	IC Astro
Anzahl Der Kanäle	1
Benutzersprache	Englisch Französisch Dänisch Niederländisch Türkisch Norwegisch Spanisch Schwedisch Rumänisch Ungarisch Russisch Polnisch Portugiesisch Slowenisch Bulgarisch Deutsch Kroatisch Italienisch
Art Der Einstellung	Wöchentliche Programmierung

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Max. Leistungsaufnahme In W	0,5 W standby
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	Wechsler (W)
Steuerungstyp	Durch Berechnung der Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangszeiten
Steuertastentyp	4 pushbuttons
Funktion Verfügbar	Externer Eingang für Überbrückung Codeschlossfunktion Feiertage Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Dauerschaltung ein/aus Zeitverschiebung für Sonnenaufgang/-untergang +/- 120 Min. Positionseinstellung Vorwahlschalter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

<b>Lasttyp</b>	Glühlampe 2600 W Halogenlampe 2600 W Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre 2300 VA Seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre 2300 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe 730 VA 80 µF Kompakt-Leuchtstofflampe 170 W LED-Lampe < 2 W 30 W LED-Lampe > 2 W 200 W
<b>Genauigkeit</b>	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
<b>Ausgangstyp</b>	Potentialfreier Kontakt
<b>Betriebsmodus</b>	Abend ein, Morgen aus Abend aus, Morgen an inaktiv Nur der Timer-Schalter ist aktiv
<b>Max. Anzahl Der Schaltungen</b>	84
<b>Sicherungsdauer</b>	10 Jahre
<b>Displaytyp</b>	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
<b>Angezeigte Information</b>	Zeit Betriebsstundenzähler (pro Kanal) Schaltverhalten Tag
<b>Montagehalterung</b>	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
<b>Anschlüsse - Klemmen</b>	2 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm <sup>2</sup> Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
<b>Beschriftung</b>	CE
<b>Elektrische Isolationsklasse</b>	Klasse II
<b>Überspannungskategorie</b>	Klasse 3
<b>Höhe</b>	92,6 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	66,7 mm
<b>Produktgewicht</b>	115 g

## Montage

<b>Normen</b>	EN 60730-2-7:2010
<b>Umgebungstemperatur Bei Betrieb</b>	-30...55 °C
<b>Umgebungslufttemperatur Für Lagerung / Transport</b>	-30...70 °C
<b>Schutzart (Ip)</b>	IP20
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	90 %, nicht kondensierend

## Verpackungseinheiten

<b>Vpe 1 Art</b>	PCE
<b>Vpe 1 Menge</b>	1
<b>Vpe 1 Höhe</b>	8,000 cm
<b>Vpe 1 Breite</b>	6,700 cm
<b>Vpe 1 Länge</b>	10,400 cm
<b>Vpe 1 Gewicht</b>	159,000 g
<b>Vpe 2 Art</b>	S03
<b>Vpe 2 Menge</b>	40

Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	6,819 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	320
Vpe 3 Höhe	45,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	78,000 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)