

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c SRM, 24 Std., ohne Speicher

CCT16364

EAN Code: 3606480179570

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IH
Kurzbezeichnung Des Geräts	IH
Produkt- Oder Komponententyp	Mechanical time switch
Anzahl Der Kanäle	1
Funktion Verfügbar	Manual time changeover

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Lasttyp	230 V AC Halogenlampe 1.000 W 230 V AC Glühlampe 1100 W 230 V AC Fluokompakt-Lampe 600 VA Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 2 x elektronisch 40 W 12 µF Kompakt-Leuchtstofflampeelektronisch 25 W LED-Lampe < 2 W 20 W LED-Lampe > 2 W 180 W
Zyklusdauer	24 h
Max. Anzahl Der Schaltungen	48 on - 48 off
Mindest-Intervalldauer	15 min
Art Der Einstellung	Manuelle Zeitumstellung
Leistungsaufnahme In W	0,5 W
Maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC bei 50 Hz
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	6
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 0.5...2 .5 mm²
Breite	54 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,135 kg
Normen	EN 60730-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...55 °C
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht EN 60529

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,8 cm
Vpe 1 Breite	8,0 cm
Vpe 1 Länge	10,6 cm
Vpe 1 Gewicht	201,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	36
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	7,737 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen