

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser, Heizkörperthermostat, schwarz

CCTFR6101

EAN Code: 3606486700167

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Produktmarke	Schneider Electric
Produkt- Oder Komponententyp	Heizkörper-Thermostat
Kompatibilität Des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name Der Mobilen App	Wiser Home
Geräteanwendung	Raum
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Farbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	2 Batterien 1 Adapter für Danfoss RA-Ventile 1 Ringmutter M30 x 1.5
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V
Kontrolltyp	Drehkappe für Ändern der Temperatur +/-2°C Fernsteuerung Mobile Anwendung
Temperatureinstellungsbereich	5...30 °C 0,5 °C pro Schritt
Lokale Signalisierung	1 LED (rot) 1 LED (blau) 1 LED (grün, orange und rot)
Testbezeichnung	Kugeldruck 75°C
Software-Klasse	Klasse A
Material	Thermoplastisch
Montageort	Ventil (mit max. 93°C Oberflächentemperatur)
Kontrollflüssigkeit	Wasser bei kontinuierlich 73 °C Wasser bei Maximum 110 °C
Durchmesser	51 mm
Höhe	93 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP30
----------------	------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verschmutzungsgrad	2
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-10...55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	25...90 % Betrieb 15...90 % Speicher
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,500 cm
Vpe 1 Breite	9,500 cm
Vpe 1 Länge	14,500 cm
Vpe 1 Gewicht	242,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	34
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	8,688 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen