

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wiser, Raumthermostat mit Touch-Display, schwarz

CCTFR6401

EAN Code: 3606486700174

Hauptmerkmale

Baureihe	Wiser
Baureihe	Wiser
Produkt- Oder Komponententyp	Angeschlossener Thermostat
Kompatibilität Des Konzentrators	Wiser hub Generation 1 Wiser hub Generation 2
Name Der Mobilen App	Wiser Home
Farbton	Schwarz (RAL 9005)
Batterietyp	AA alkalisch 1,5 V

Zusatzmerkmale

Max. Anzahl Kompatibler Produkte	Wiser - Nabe
Typ Der Technologie	Elektronisch
Geräteanwendung	Raum
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Geliefertes Zubehör	2 x Batterien 1 x Wandhalterung 1 x Standfuß
Anzeigetyp	Farb-TFT-LCD 2,4 Zoll
Funktion Verfügbar	Mit Feuchtesensor
Angezeigte Informationen	Raumtemperatur Relative Feuchtigkeit Temperatur-Sollwert Batteriestand Boost-Status Heizungssymbol Signalstatus
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Max. Funkleistung	13 dBm (20 mW)
[Sd] Schaltabstand	0...30 m
Kontrolltyp	2 Touch-Typ, für Temperatureinstellung 1 Touch-Typ, für Temperaturerhöhung durch mobile Anwendung Fernsteuerung
Lokale Signalisierung	LED Blitzlicht rot für keine Signalunterbrechung LED Blitzlicht rot für Anzeige für schwache Batterie
Testbezeichnung	Kugeldruck 75°C
Software-Klasse	Klasse A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montageort	Wandmontage
Montagehalterung	Wandhalterung Standfuß
Breite	76 mm
Höhe	76 mm
Tiefe	25 mm

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...45 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-10...55 °C
Temperatureinstellungsbereich	5...35 °C 0,5 °C pro Schritt
Relative Luftfeuchtigkeit	25...90 % Betrieb 15...95 % Speicher
Schutzart (Ip)	IP20
Normen	EN 60730-1 EN 60730-2-7 EN 60730-2-9 EN 300-328
Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie 2006/66/EC - Batterierichtlinie

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,500 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	8,500 cm
Vpe 1 Gewicht	161,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	69
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	11,592 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen