

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erweiterungsmodul für Rolladenmodul 16 Eingänge für 8 Jalousietaster EHC

ELG779050

⚠ Eingestellt am: 31.01.2024

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3606480630859

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- Oder Komponententyp	Blindmodul
Geräteanwendung	Gebäude
Ästhetischer Name	ELSO IHC
Farbton	Perlweiß
Farbcode	RAL 1013
Menge Pro Satz	1 Stück

Zusatzmerkmale

Eingangsspannung	24 V DC
Ausgangsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	30 mA
Anzahl Der Eingänge	16
Anzahl Der Ausgänge	24
Gehäusevariante	DIN-Schiene
Material	Kunststoff matt
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,8 cm
Vpe 1 Breite	7,8 cm
Vpe 1 Länge	10,4 cm
Vpe 1 Gewicht	176,51 g
Vpe 2 Art	PAL
Vpe 2 Menge	1368
Vpe 2 Höhe	108,1 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 2 Breite	80 cm
Vpe 2 Länge	120 cm
Vpe 2 Gewicht	258,56 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Reach-Svhc
	Quecksilberfrei
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.