

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Pro AC Metal Kit, Thalassa Anschlussbox, IP66, Kabelzuführung 25-35mm²

EVA1RFKES

EAN Code: 3606482455634

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Pro AC Metal
Produkt- Oder Komponententyp	Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation
Beschreibung Der Pole	3P + N
Montagemodus	Montiert
Lokalisierung Am Gerät	Am Unterteil
Bemessungsbetriebsspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Erdungssystem	TT TN-S TN-C-S IT IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	1 Montageplatte 2 DIN-Schiene 4 Befestigungswinkel 3 Kabelverschraubung
Hutschienenlänge	240 mm
Beschreibung Der Montageplatte	Telequick perforiert
Kabeleinführungsnummer	2 Kabelverschraubung für M32 1 Kabelverschraubung für M12
Kabel-Querschnitt	25...35 mm²
Höhe	360 mm
Breite	270 mm
Tiefe	180 mm
Produktgewicht	3,4 kg

Montage

Schutzart (Ip)	IP66
Schutzart (Ik)	IK09
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...70 °C

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	19,000 cm
Vpe 1 Breite	29,000 cm
Vpe 1 Länge	38,500 cm
Vpe 1 Gewicht	3,253 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	40
Vpe 2 Höhe	110,000 cm
Vpe 2 Breite	80,000 cm
Vpe 2 Länge	120,000 cm
Vpe 2 Gewicht	153,500 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich