

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Galaxy VM UPS, schmaler modularer Batterieschrank für 6 Batteriemodule

GVMMODBCN

### Übersicht

Ausführung	Schmaler modularer Batterieschrank mit bis zu 6 modularen Batteriesträngen.
Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

### Hauptmerkmale

Main Input Voltage	480 V 3 Phasen
Batterietyp	VRLA
Delivered Zubehör	Installationsanleitung

### Batterien und Überbrückungszeit

Akkuplatzierung	Batteriegehäuse
Anzahl Der Akkublöcke Pro Reihe	40
Anzahl Der Freien Batterieschächte	6
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	Geschlossener Batterieschrank
Batteriespannung	480 V

### Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	197 cm
Breite	37 cm
Tiefe	85,4 cm
Produktgewicht	139 kg

### Eingang

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz
------------------	------------

### Konformität

Normen	EN/IEC 62040-3 FCC Teil 15 Klasse A UL 1778
--------	---

### Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Betriebshöhe	0 - 3.333 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...14999,82 m
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %

## Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	215 cm
Vpe 1 Breite	106 cm
Vpe 1 Länge	75 cm
Vpe 1 Gewicht	164 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	--------------------------------------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient Take-back Transparenz

## Ressourcenleistung

✓ Energieeffizientes Produkt

✓ Take-Back Program Available

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

**Eu-Rohs-Richtlinie**

Konform mit Ausnahmen

**Rohs-Richtlinie Für China**

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

**Umweltproduktdeklaration**

[Produktumweltprofil](#)