

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Galaxy VS Paralleles Wartungsbypass-Panel für 2 USVs, 10-30 kW, 400 V, Wandhalterung

GVSBBPAR10K30H

Übersicht

Ausführung	Wartungsbypass-Panel für vollständige Isolierung von zwei USVs parallel während des Servicebetriebs.
Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von zwei Wochen

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Panel
------------------------------	-------

Abmessungen

Höhe	70 cm
Breite	65 cm
Tiefe	21 cm
Produktgewicht	35 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	50 cm
Vpe 1 Breite	80 cm
Vpe 1 Länge	120 cm
Vpe 1 Gewicht	56 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
