

Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Strahler mit Bewegungsmelder 20W/2000lm / 4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m

IMT47216

EAN Code: 3606489903169

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Baureihe	Mureva-Lichter
Produkt- Oder Komponententyp	Floodlight
Geräteanwendung	Lagerhäuser und Parkgaragen Gebäude Unterstützung von Mediengeräten Öffentliche Bereiche Sichere Beleuchtung Stadien und Arenen

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz
Gesamte Systemleistung	20 W
Lichtquelle	LED
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Leistungsfaktor	0,7
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Lichtfluss	2000 lm
Lebensdauer Der Glühbirne	50000 h
Farbtemperatur	4000 K
Farbton	Schwarz
Geliefertes Zubehör	Sensor
Elektrische Isolationsklasse	KlasseF
Strahlwinkel	110 °
Form	Rechteckig
Höhe	163,4 mm
Breite	181,4 mm
Tiefe	26,0 mm
Produktgewicht	570 g

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Schutzart (Ip)	IP44
Schutzart (Ik)	IK04

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...45 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	19,2 cm
Vpe 1 Breite	19,2 cm
Vpe 1 Länge	19,2 cm
Vpe 1 Gewicht	630 g
Vpe 2 Art	S04
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	40 cm
Vpe 2 Länge	60 cm
Vpe 2 Gewicht	7,003 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	80
Vpe 3 Höhe	75 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	68,024 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 years
----------	---------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Nachhaltige Verpackung Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Sustainable Packaging

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen