

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Automatische Spannungsregulierung Line-R, 1200 VA

LE1200I

⚠ Eingestellt am: 30.04.2024

⚠ Demnächst nicht mehr lieferbar

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Main Output Voltage	230 V
Bemessungsleistung In W	1200 W
Nennleistung In Va	1200 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0

Abmessungen

Farbe	Beige
Höhe	11,6 cm
Breite	21,4 cm
Tiefe	14,1 cm
Produktgewicht	4,2 kg
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten Montierbar	0
Usb-Kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsspannungsgrenzen	160 - 290 V

Ausgang

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Max. Konfigurierbare Leistung In W	1200 W
------------------------------------	--------

Konformität

Produktzertifizierungen	C-Tick CE GOST
Normen	EN 55024 EN 60950

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg Der Energiemenge	300 J
--------------------------	-------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	17,5 cm
Vpe 1 Breite	27,3 cm
Vpe 1 Länge	20,7 cm
Vpe 1 Gewicht	4,5 kg
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	4
Vpe 2 Höhe	44 cm
Vpe 2 Breite	23 cm
Vpe 2 Länge	43 cm
Vpe 2 Gewicht	19,76 kg
Vpe 3 Art	PAL
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	145,5 cm
Vpe 3 Breite	100 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	533,52 kg
Scc14	10731304197932

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.