

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Automatische Spannungsregulierung Line-R, 600 VA

LE600I

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V

Nennleistung in W 600 W

Nennleistung in VA 600 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe Beige

Höhe 11,6 cm

Breite 21,4 cm

Tiefe 14,1 cm

Produktgewicht 3,1 kg

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht rackmontiert

Zwei Pfosten montierbar 0

USB-kompatibel No

Eingang

Netzwerkfrequenz 47 - 63 Hz

Eingangsspannungsgrenzen 160 - 290 V

Ausgang

Maximal konfigurierbare
Leistung (Watt) 600 W

Konformität

Produktzertifizierungen C-Tick
CE

Normen	EN 55024 EN 60950
--------	----------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Batterien und Überbrückungszeit

Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	300 J
---------------------------	-------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	Db
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	17,5 cm
VPE 1 Breite	27,3 cm
VPE 1 Länge	20,7 cm
VPE 1 Gewicht	3,4 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	36,7 cm
VPE 2 Breite	28,4 cm
VPE 2 Länge	43,3 cm
VPE 2 Gewicht	15 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	125,1 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	405,54 kg
SCC14	10731304197895

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)