

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

**merten**



SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, Moccametallic, System Design

MEG2304-6052

EAN Code: 4042811198305

## Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D
Produkt- Oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte

## Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung	Stromversorgung
Anzahl Der Steckdosen	1
Konfiguration Der Ausgangspole	2-polig + E
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Farbton	Mokka
Material	Metall
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Schutzart (Ip)	IP20
Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	42 mm
Normen	DIN 49440

## Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,3 cm
Vpe 1 Breite	7,6 cm
Vpe 1 Länge	7,6 cm
Vpe 1 Gewicht	105,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	5,66 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------