

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Steckklemmen polarweiß, System M

MEG2314-0419

EAN Code: 4042811139858

## Hauptmerkmale

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Baureihe                                | Merten                                             |
| Produktname                             | System M Inserts                                   |
| Ästhetischer Name                       | M-Star<br>M-Smart<br>M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Gerätedarstellung                       | Mechanismus mit Zentralplatte                      |
| Standardabweichung Des Ausgangs         | Deutsch                                            |
| Produkt- Oder Komponententyp            | Steckdose                                          |
| Zusätzliche Informationen Zur Steckdose | Mit Klappdeckel                                    |

## Zusatzmerkmale

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Konfiguration Der Ausgangspole  | 2-polig + E                 |
| Befestigung Geräteverdrahtung   | Einbau                      |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben und Krallen |
| Farbton                         | Polarweiß (RAL 9010)        |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubenlose Klemmen       |
| Bemessungsstrom                 | 16 A                        |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                       |
| Anzahl Der Steckdosen           | 1                           |

## Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (Ip) | IP20 |
|----------------|------|

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 5,700 cm |
| Vpe 1 Breite  | 7,700 cm |
| Vpe 1 Länge   | 7,700 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 98,000 g |
| Vpe 2 Art     | CAR      |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 2 Menge   | 50        |
| Vpe 2 Höhe    | 19,700 cm |
| Vpe 2 Breite  | 30,600 cm |
| Vpe 2 Länge   | 40,400 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 5,376 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Frei Von Reach-Svhc              |                                                                                                                                                   |
|  Frei Von Giftigen Schwermetallen |                                                                                                                                                   |
|  Quecksilberfrei                  |                                                                                                                                                   |
|  Informationen Zu Rohs-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| <b>Reach-Verordnung</b>                                                                                            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| <b>Eu-Rohs-Richtlinie</b>                                                                                          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| <b>Rohs-Richtlinie Für China</b>                                                                                   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| <b>Weee</b>                                                                                                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |