

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zentralplatte für SCHUKO-  
Steckdosen-Einsatz,  
Berührungsschutz,  
Edelstahl, System Design

MEG2330-6036

EAN Code: 4042811196714

## Hauptmerkmale

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Baureihe                                | Merten System Design |
| Ästhetischer Name                       | System Design        |
| Produkt- Oder Komponententyp            | Zentralplatte        |
| Gerätedarstellung                       | Einsatz              |
| Produktbestimmung                       | Steckdose            |
| Konfiguration Der Ausgangspole          | 2P                   |
| Zusätzliche Informationen Zur Steckdose | Verriegelt           |
| Farbe                                   | Edelstahlfarben      |

## Zusatzmerkmale

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie | Merten System Design Steckdose |
| Material                  | PC (Polykarbonat)              |
| Befestigungsmodus         | Durch Schrauben und Krallen    |
| Gehäusevariante           | Einbau                         |
| Länge                     | 71 mm                          |
| Höhe                      | 27 mm                          |
| Breite                    | 71 mm                          |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 2,7 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 7,1 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 7,1 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 23,0 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1     |
| Vpe 2 Menge   | 10      |
| Vpe 2 Höhe    | 8,9 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 17,9 cm |
| Vpe 2 Länge   | 26,8 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 357,0 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 3 Art     | CAR     |
| Vpe 3 Menge   | 40      |
| Vpe 3 Höhe    | 18,5 cm |
| Vpe 3 Breite  | 30,0 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,0 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 1,83 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

# Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Frei Von Giftigen Schwermetallen                                                                                                                  |
|  | Quecksilberfrei                                                                                                                                   |
|  | Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| <b>Eu-Rohs-Richtlinie</b>                                                         | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| <b>Rohs-Richtlinie Für China</b>                                                  | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| <b>Weee</b>                                                                       | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |