

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, polarweiß, System M

MEG2401-0419

EAN Code: 4042811140687

### Hauptmerkmale

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Baureihe                        | Merten                                             |
| Produktname                     | System M Inserts                                   |
| Ästhetischer Name               | M-Star<br>M-Smart<br>M-Arc<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Gerätedarstellung               | Mechanismus mit Zentralplatte                      |
| Standardabweichung Des Ausgangs | Deutsch                                            |
| Produkt- Oder Komponententyp    | Steckdose                                          |

### Zusatzmerkmale

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Konfiguration Der Ausgangspole     | 2-polig + E                 |
| Befestigung Geräteverdrahtung      | Einbau                      |
| Befestigungsmodus                  | Durch Schrauben und Krallen |
| Farbton                            | Polarweiß (RAL 9010)        |
| Anschlüsse - Klemmen               | Schraubklemme               |
| Bemessungsstrom                    | 16 A                        |
| [Ue]<br>Betriebsbemessungsspannung | 250 V                       |
| Anzahl Der Steckdosen              | 1                           |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (Ip) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| Vpe 1 Art     | PCE    |
| Vpe 1 Menge   | 1      |
| Vpe 1 Höhe    | 4,0 cm |
| Vpe 1 Breite  | 7,1 cm |
| Vpe 1 Länge   | 7,1 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 84,0 g |
| Vpe 2 Art     | BB1    |
| Vpe 2 Menge   | 10     |
| Vpe 2 Höhe    | 9,1 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 2 Breite  | 18,1 cm |
| Vpe 2 Länge   | 27,1 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 956,0 g |
| Vpe 3 Art     | CAR     |
| Vpe 3 Menge   | 60      |
| Vpe 3 Höhe    | 32,5 cm |
| Vpe 3 Breite  | 30,0 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,0 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 6,21 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |