

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## Ausschalter, 2-polig, weiß, AUFPUTZ

MEG3112-8744

⚠ Eingestellt am: 16.09.2023

EAN Code: 4042811184063

⚠ Nicht mehr lieferbar

### Hauptmerkmale

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baureihe                     | Merten Surface-Mounted |
| Produkt- Oder Komponententyp | Schalter               |
| Gerätedarstellung            | Vollständiges Produkt  |
| Farbton                      | Weiß                   |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Schalterfunktion                | 2-polig 1-polig         |
| Stellglied                      | Wippe                   |
| Gehäusevariante                 | Oberfläche              |
| Befestigungsmodus               | Durch Schraube          |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                   |
| Bemessungsstrom                 | 10 AX                   |
| Anzahl Der Wippen               | 1                       |
| Beschriftung                    | O-I                     |
| Anschlüsse - Klemmen            | Schraubklemme           |
| Material                        | Bruchfester Thermoplast |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (Ip) | IP20 |
|----------------|------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 3,6 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 6,3 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 6,3 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 55,0 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1     |
| Vpe 2 Menge   | 10      |
| Vpe 2 Höhe    | 8,5 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 16,8 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 2 Länge   | 19,9 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 644,0 g |
| Vpe 3 Art     | CAR     |
| Vpe 3 Menge   | 60      |
| Vpe 3 Höhe    | 18,5 cm |
| Vpe 3 Breite  | 30,0 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,0 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 4,27 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Informationen Zu Rohs-Ausnahmen | Ja                                |
| <hr/>                                                                                                             |                                   |
| Reach-Verordnung                                                                                                  | <a href="#">REACH-Deklaration</a> |
| <hr/>                                                                                                             |                                   |
| Eu-Rohs-Richtlinie                                                                                                | Konform mit Ausnahmen             |
| <hr/>                                                                                                             |                                   |