

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Aus/Wechselschalter, 1-polig, lichtgrau, AQUASTAR

MEG3116-8029

EAN Code : 4042811179465

Hauptmerkmale

Produktbereich	Merten Aquastar
Ästhetischer Name	Aquastar
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit zentraler Platte
Farbton	Lichtgrau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Nennstrom	10 AX
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polypropylen

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	Db
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,800 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	8,400 cm
VPE 1 Gewicht	114,000 g
VPE 2 Art	Gyári csomagolás
VPE 2 Menge	10

VPE 2 Höhe	7,000 cm
VPE 2 Breite	18,400 cm
VPE 2 Länge	37,600 cm
VPE 2 Gewicht	1,228 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,300 cm
VPE 3 Breite	34,000 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	7,830 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)