

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ

MEG3160-8719

EAN Code: 4042811198473

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Aufputz
Produkt- Oder Komponententyp	Wipptaster
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig 2-Wege
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 AX
Anzahl Der Wippen	1
Kontrollampe	Positionsgeber
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Bruchfester Thermoplast

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,6 cm
Vpe 1 Breite	6,3 cm
Vpe 1 Länge	6,3 cm
Vpe 1 Gewicht	60,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	8,5 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 2 Breite	16,8 cm
Vpe 2 Länge	19,9 cm
Vpe 2 Gewicht	676,0 g
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	60
Vpe 3 Höhe	18,5 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	4,46 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen
