

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Wippe mit Kontrollfenster und  
Aufdruck Klingel, Nickelmetallic,  
System Design

MEG3325-6050

EAN Code: 4042811195861

## Hauptmerkmale

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baureihe                     | Merten        |
| Produkt- Oder Komponententyp | Wippe         |
| Sichtblendenbezeichnung      | System Design |
| Farbton                      | Nickel        |

## Zusatzmerkmale

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Der Wippen                      | 1                                    |
| Produktbestimmung                      | Türglocke                            |
| Zusatzinformation<br>Geräteverdrahtung | Mit Sichtfenster für die Beleuchtung |
| Befestigungsmodus                      | Durch Klemme                         |
| Oberflächenbeschaffenheit              | Matt                                 |
| Oberflächenbehandlung                  | Lackiert                             |
| Beschriftung                           | Glockensymbol                        |
| Material                               | Metallisch                           |
| Höhe                                   | 71 mm                                |
| Breite                                 | 71 mm                                |
| Tiefe                                  | 27 mm                                |
| Schutzart (Ip)                         | IP20                                 |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 2,5 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 7,0 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 7,0 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 42,0 g  |
| Vpe 2 Art     | CAR     |
| Vpe 2 Menge   | 120     |
| Vpe 2 Höhe    | 18,5 cm |
| Vpe 2 Breite  | 30,0 cm |
| Vpe 2 Länge   | 40,0 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 2 Gewicht | 6,17 kg |
| Vpe 3 Art     | BB1     |
| Vpe 3 Menge   | 5       |
| Vpe 3 Höhe    | 7,1 cm  |
| Vpe 3 Breite  | 7,1 cm  |
| Vpe 3 Länge   | 12,3 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 240,0 g |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>✓</div>Frei Von Giftigen Schwermetallen</div>                   |                                                                                                                                                         |
| <div><div>✓</div>Quecksilberfrei</div>                                    |                                                                                                                                                         |
| <div><div>✓</div>Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a></div> |                                                                                                                                                         |
|                                                                           |                                                                                                                                                         |
| Eu-Rohs-Richtlinie                                                        | <div>Konform</div> <div><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a></div>                                                                                       |
| Rohs-Richtlinie Für China                                                 | <div><a href="#">RoHS-Erklärung für China</a></div> <div>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)</div> |