

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## Kombination SCHUKO-Steckdose mit BRS/ Wechselschalter, polarweiß, AQUASTAR

MEG3494-8019

EAN Code: 4042811179359

### Hauptmerkmale

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Baureihe                                  | Merten HD                     |
| Ästhetischer Name                         | Aquastar                      |
| Produkt- Oder Komponententyp              | Schalter und Steckdose        |
| Gerätedarstellung                         | Mechanismus mit Zentralplatte |
| Konfiguration Der Ausgangspole            | 2P + E mit Rollläden          |
| Standardabweichung Des Ausgangs           | Deutsch                       |
| Standardmäßige Beschreibung Der Steckdose | Seitenerdung                  |
| Abdeckungstyp                             | Klappdeckel                   |

### Zusatzmerkmale

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Schalterfunktion     | 2-Wege                                               |
| Stellglied           | Wippe                                                |
| Gehäusevariante      | Oberfläche                                           |
| Befestigungsmodus    | Durch Schrauben                                      |
| Nennstrom            | Schalter: 10 AX 250 V AC<br>Steckdose: 16 A 250 V AC |
| Anzahl Der Wippen    | 1                                                    |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubenlose Klemmen                                |
| Farbton              | Polarweiß                                            |
| Material             | Polypropylen                                         |

### Montage

|                |           |
|----------------|-----------|
| Schutzart (Ip) | IP44      |
| Normen         | DIN 49440 |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 6,100 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 7,300 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 16,800 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 220,000 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 5         |
| Vpe 2 Höhe    | 7,000 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 18,300 cm |
| Vpe 2 Länge   | 37,900 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 1,192 kg  |
| Vpe 3 Art     | CAR       |
| Vpe 3 Menge   | 30        |
| Vpe 3 Höhe    | 30,900 cm |
| Vpe 3 Breite  | 35,000 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,900 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 7,604 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |