

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## Raumtemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design

MEG5760-6052

EAN Code: 4042811199470

### Hauptmerkmale

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten                                              |
| Produktname                  | System D Inserts                                    |
| Produkt- Oder Komponententyp | Thermostat                                          |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
| Farbton                      | Mokka                                               |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante                      | Einbau                                                                           |
| Befestigungsmodus                    | Durch Schrauben                                                                  |
| Geräteanwendung                      | Raum                                                                             |
| Typ Der Technologie                  | Elektromechanisch                                                                |
| Produktspezifische Anwendung         | Heizung                                                                          |
| Funktion Verfügbar                   | Mit Bimetall-Sensor<br>Mit Temperaturreduzierung<br>Mit thermischer Rückkopplung |
| Hysterese                            | 0,5 K                                                                            |
| Art Und Zusammensetzung Der Kontakte | 1 S                                                                              |
| [In] Bemessungsstrom                 | 10 A (bei ohmscher Last Last)<br>4 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6    |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung      | 230 V                                                                            |
| Netzwerktyp                          | AC                                                                               |
| Netzwerkfrequenz                     | 50/60 Hz                                                                         |
| Material                             | Thermoplastisch                                                                  |
| Schutzart (Ip)                       | IP20                                                                             |
| Höhe                                 | 71 mm                                                                            |
| Breite                               | 71 mm                                                                            |
| Tiefe                                | 47 mm                                                                            |

### Verpackungseinheiten

|              |        |
|--------------|--------|
| Vpe 1 Art    | PCE    |
| Vpe 1 Menge  | 1      |
| Vpe 1 Höhe   | 6 cm   |
| Vpe 1 Breite | 7,5 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Länge   | 7,5 cm   |
| Vpe 1 Gewicht | 101 g    |
| Vpe 2 Art     | CAR      |
| Vpe 2 Menge   | 40       |
| Vpe 2 Höhe    | 18,5 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 30 cm    |
| Vpe 2 Länge   | 40 cm    |
| Vpe 2 Gewicht | 4,445 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Frei Von Giftigen Schwermetallen                                                                                                                  |
|  | Quecksilberfrei                                                                                                                                   |
|  | Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Reach-Verordnung                                                                  | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie                                                                | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China                                                         | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)             |
| Weeee                                                                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |