

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design

MEG5761-6052

EAN Code: 4042811199401

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Merten |
| Produkt- Oder Komponententyp | Thermostat |
| Produktname | System D Inserts |
| Gerätedarstellung | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
| Geräteanwendung | Raum |

Zusatzmerkmale

| | |
|---|--|
| Gehäusevariante | Einbau |
| Typ Der Technologie | Elektromechanisch |
| Funktion Verfügbar | Mit Bimetall-Sensor Mit Temperaturreduzierung Mit thermischer Rückkopplung |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 24 V |
| Befestigungsmodus | Durch Schrauben |
| [In] Bemessungsstrom | 10 A |
| Hysterese | 0,5 K |
| Art Und Zusammensetzung Der Kontakte | 1 S |
| Anzahl Der Klemmen | 8 schraubenlose Klemmen |
| Farbton | Mokka |
| Material | Metall: Zentralplatte |
| Oberflächenbeschaffenheit | Metallisch |
| Oberflächenbehandlung | Lackiert |
| Höhe | 71 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe | 47 mm |

Montage

| | |
|----------------|-----------|
| Messtemperatur | 5...30 °C |
| Schutzart (Ip) | IP20 |

Verpackungseinheiten

| | |
|-------------|-----|
| Vpe 1 Art | PCE |
| Vpe 1 Menge | 1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

| | |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Höhe | 6,0 cm |
| Vpe 1 Breite | 7,5 cm |
| Vpe 1 Länge | 7,5 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 101,0 g |
| Vpe 2 Art | CAR |
| Vpe 2 Menge | 40 |
| Vpe 2 Höhe | 18,5 cm |
| Vpe 2 Breite | 30,0 cm |
| Vpe 2 Länge | 40,0 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 4,45 kg |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|