

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Raumtemperaturregler 24V mit Wechselkontakt und Zentralplatte, Moccametallic, System Design

MEG5763-6052

EAN Code: 4042811199265

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- Oder Komponententyp	Thermostat
Produktname	System D Inserts
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung	Raum

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Typ Der Technologie	Elektromechanisch
Funktion Verfügbar	Mit thermischer Rückkopplung Mit Bimetall-Sensor
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom	10 A
Hysterese	0,5 K
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 Wechslerkontakt
Anzahl Der Klemmen	8 schraubenlose Klemmen
Farbton	Mokka
Material	Metall: Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit	Metallisch
Oberflächenbehandlung	Lackiert
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm

Montage

Messtemperatur	5...30 °C
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 1 Höhe	6,0 cm
Vpe 1 Breite	7,5 cm
Vpe 1 Länge	7,5 cm
Vpe 1 Gewicht	99,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	40
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	4,37 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------