

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Fußbodentemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design

MEG5764-6052

EAN Code: 4042811199197

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	System D Inserts
Produkt- Oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton	Mokka

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Geräteanwendung	Boden
Typ Der Technologie	Elektronisch
Produktspezifische Anwendung	Heizung
Funktion Verfügbar	Mit elektronischem Controller Mit Temperaturreduzierung Mit Schalttemperaturabsenkung
Hysterese	1 K
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 S
[In] Bemessungsstrom	10 A (bei ohmscher Last Last) 4 A (bei induktiver Last Last) $\cos \phi = 0,6$
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart (Ip)	IP20
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	41 mm

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,1 cm
Vpe 1 Breite	4,1 cm
Vpe 1 Länge	7,1 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vpe 1 Gewicht	280 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	18,5 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	3,765 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------