



KNX Multi-Touch Pro, System Design

MEG6215-5910

EAN Code: 4042811198961

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Ästhetischer Name	System Design D-Life
Produktname	KNX
Produkt- Oder Komponententyp	Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Geräteanwendung	Raum
Farbton	Schwarz

Zusatzmerkmale

Typ Der Technologie	Elektronisch
Bustyp	KNX
Befestigungsmodus	Durch 2 Schrauben
Gehäusevariante	Einbau
Funktion Verfügbar	Ausgang: stetig im Bereich 0 - 100 % Ausgang: EIN/AUSschalten Jalousiesteuerung Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus Ventilschutzfunktion 8-Bit-Linearregler Meldefunktion Szenenabruf Sollwertverschiebung Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt Reinigungsmodus Reglertyp: schaltende PI-Regelung (PWM) Raumregler mit 32 Funktionen Schalten, Umschalten, Dimmen Integrierter Raumtemperaturregler Reglertyp: 2-Punkt-Regler Bildschirmschoner Szene speichern Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen Hintergrundbeleuchtung Näherungsfunktion: für das Display und den Startbildschirm Betriebsarten Gestenfunktion: das Gerät erkennt eine Geste Reglertyp: stetige PI-Regelung Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche Lüftersteuerung
Displaytyp	Farb-TFT-Display
Kontrolltyp	x Touchscreen
Mechanische Robustheit	Mit optionalem Diebstahl- oder Demontageschutz
Material	Kunststoff

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	30 mm
Hauptfarbton	Schwarz

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,600 cm
Vpe 1 Breite	7,600 cm
Vpe 1 Länge	7,700 cm
Vpe 1 Gewicht	104,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	50
Vpe 2 Höhe	21,000 cm
Vpe 2 Breite	31,000 cm
Vpe 2 Länge	40,500 cm
Vpe 2 Gewicht	5,576 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen