

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandler TI 400/5 TR Kabel D27+10x32 15x25

METSECT5MA040

EAN Code: 3606480618819

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- Oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 0,5 bei 10 VA Klasse 1 bei 12 VA
[In] Bemessungsstrom	400 A

Zusatzmerkmale

Typ Des Stromwandlers	Klimafest für Schiene und Kabel
Stromwandlerverhältnis	400/5
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	24 kA
Dynamischer Haltestrom	2,5 Ith
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Aufsteckbar Durch Schrauben Isolierte Feststellschraube
Montagehalterung	DIN-Schiene Sammelschiene Montageplatte
Breite	Außerhalb: 56 mm
Höhe	Außerhalb: 80 mm
Tiefe	Rahmen : 43 mm Gesamt : 63 mm
Durchmesser	27 mm
Produktgewicht	0,328 kg
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3 kV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse B
Äußerer Kabeldurchmesser	27 mm
Öffnung Der Schienen	25,5 x 15,5 32,5 x 10,5
Dichtung	Ohne

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktzertifizierungen	EAC CE
Schutzart (Ip)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,2 cm
Vpe 1 Breite	7,2 cm
Vpe 1 Länge	9,4 cm
Vpe 1 Gewicht	322 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	35
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	11,71 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.