

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wandler TI 600/5 FL.Sammelschiene 10x40 20x32 25x25

METSECT5MC060

EAN Code: 3606480618864

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- Oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 0,5 bei 12 VA Klasse 1 bei 15 VA
[In] Bemessungsstrom	600 A

Zusatzmerkmale

Typ Des Stromwandlers	Klimafest für Schiene und Kabel
Stromwandlerverhältnis	600/5
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	36 kA
Dynamischer Haltestrom	2,5 Ith
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Durch Schrauben Aufsteckbar Isolierte Feststellschraube
Montagehalterung	DIN-Schiene Montageplatte Sammelschiene
Breite	Außerhalb: 70 mm Innen: 41 mm
Höhe	Außerhalb: 95 mm Innen: 41 mm
Tiefe	Rahmen : 45 mm Gesamt : 65 mm
Durchmesser	32 mm
Produktgewicht	0,449 kg
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	3 kV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse B
Äußerer Kabeldurchmesser	32 mm
Öffnung Der Schienen	32,5 x 20,5 25,5 x 25,5 40,5 x 10,5

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Dichtung	Ohne
----------	------

Montage

Normen	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktzertifizierungen	CE EAC
Schutzart (Ip)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,500 cm
Vpe 1 Breite	9,100 cm
Vpe 1 Länge	12,000 cm
Vpe 1 Gewicht	450 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	25
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	11,691 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.