

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PowerLogic ION9000, RD192 externes Display, Farb Touchscreen, 7 Zoll

METSERD192

EAN Code: 3606489555894

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produkt- Oder Komponententyp	Externes Display
Geräteanwendung	Mensch-Maschine-Dialoganwendung
Kompatible Produktfamilie	PowerLogic PowerLogic ION9000
Displaytyp	LCD-Touchscreen

Zusatzmerkmale

Anzeigefarbe	Farbe
Displayauflösung	800 x 480 Pixel
Displaygröße	7 Zoll
Angezeigte Informationen	Energieverbrauchs Spannung Leistung Oberschwingungsverzerrung Frequenz Strom Systemalarm E/A-Status
AnzeigeKapazität Der Meldungen	Grafische Objekte (Balkendiagramm, Knöpfe, Licht...)
Lokale Signalisierung	Status: LED (grün) Alarm: LED (rot)
Betätigungsart	1 Drucktaste Touchscreen
Anschlusstyp	RJ45
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial
Montagemodus	Unterputzmontage
Montagehalterung	Rahmen externes Display
Breite	197 mm
Höhe	175 mm
Projektierungstiefe	27,5 mm
Produktgewicht	300 g

Montage

Schutzart (Ip)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
Produktzertifizierungen	IEC IEEE

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	14,0 cm
Vpe 1 Breite	24,0 cm
Vpe 1 Länge	26,0 cm
Vpe 1 Gewicht	1,6 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen