

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Home Office SurgeArrest 12 Outlets, 120V

PH12

 **Eingestellt am:** 30.04.2024

EAN Code: 8411314066804

 **Demnächst nicht mehr lieferbar**

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	120 V
Anschlussart Der Eingänge	NEMA 5-15-polig
Kabellänge	1,83 m
Anzahl Der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	3 cm
Breite	7,7 cm
Tiefe	30,7 cm
Produktgewicht	0,67 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Max. Netzstrom	15 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Max. Eingangsstrom	15 A
Max. Schaltstrom	15 A

Ausgang

Anzahl Der Steckdosen	12
Ausgangsstandard	NEMA 5-15R

Konformität

Produktzertifizierungen	MET USA MET Kanada
-------------------------	-----------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 1363 UL 1449
Richtlinien Zum Schutz Der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 USD

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	40 dB
Spitzenstrom	56 kAGleichtakt 28 kANormalmodus
Anstieg Der Energiemenge	2160 J

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,8 cm
Vpe 1 Breite	33,5 cm
Vpe 1 Länge	14,5 cm
Vpe 1 Gewicht	0,77 kg
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	320,04 mm
Vpe 2 Breite	160,02 mm
Vpe 2 Länge	350,01 mm
Vpe 2 Gewicht	5,01 kg
Vpe 3 Menge	324
Scc14	10731304335945

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Lifetime
----------	----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen