

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Essential SurgeArrest, 6
Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-
Ports mit Ladefunktion, 230 V,
Deutschland

PM6U-GR

⚠ Demnächst nicht mehr
lieferbar

⚠ Eingestellt am: 30.04.2024

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Anschlussart Der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge	2,00 m
Anzahl Der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	6,2 cm
Breite	27,2 cm
Tiefe	11 cm
Produktgewicht	0,75 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Max. Eingangsstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Anzahl Der Steckdosen	6
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien Zum Schutz Der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 50.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	40 dB
Spitzenstrom	48 kAGleichtakt
Anstieg Der Energiemenge	1836 J

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	14,800 cm
Vpe 1 Breite	14,800 cm
Vpe 1 Länge	39,700 cm
Vpe 1 Gewicht	887,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	4,855 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	40
Vpe 3 Höhe	45,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	50,840 kg
Scc14	10731304313721

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
----------	--

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen