

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Essential SurgeArrest 5 Ausgänge Schwarz 230V Deutschland

PME5B-GR

⚠ Eingestellt am: 30.04.2024

⚠ Demnächst nicht mehr
lieferbar

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	220 V 230 V 240 V
Anschlussart Der Eingänge	Schuko CEE 7/7-polig
Kabellänge	1,52 m
Anzahl Der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4 cm
Breite	30,4 cm
Tiefe	6,3 cm
Produktgewicht	0,47 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Eingangsleistung	2300 W
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Anzahl Der Steckdosen	5
Standardabweichung Des Ausgangs	Schuko CEE 7

Konformität

Produktzertifizierungen	CE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Reaktionszeit	1 ns Gleichtakt
Gleichtaktunterdrückung	45 dB
Spitzenstrom	15 kANormalmodus
Anstieg Der Energiemenge	680 J

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5 cm
Vpe 1 Breite	12 cm
Vpe 1 Länge	36,5 cm
Vpe 1 Gewicht	551 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	27,5 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	39 cm
Vpe 2 Gewicht	7,14 kg
Scc14	10731304347030

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	20 years repair or replace
----------	----------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen