

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Video Innenstation, TwinBus IP, 7", weiß

RGE2087770

EAN Code: 4026529046875

Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus IP
Produkt- Oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm

Zusatzmerkmale

Systemanforderungen	Android 8.1 oder neuer
Versorgung	Externe Stromversorgung
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Steuertastentyp	Gesperrt durch einen PIN Rückstellung
Speicherkapazität	2 GB RAM 8 GB ROM
Tv-Standards	NTSC
Displaygröße	7 Zoll
Displayauflösung	1.024 x 600 Pixel
Bildrate	30 fps
Auflösung Der Videobilder	1.280 x 720
Audiosystem-Steuermodul Typ	Vollduplex
Geräuschpegel	73 dBA standardmäßig für Klingeltöne
Winkelanzeige Horizontal X Vertikal	30° vertikal oben 70° vertikal unten 70° horizontal oben 70° horizontal unten
Reaktionszeit	25 ms (25°C) für Anzeige
Max. Anzahl Unterstützter Geräte	4 Video Innenstation
Funktion Verfügbar	Möglichkeit, einen einzelnen Eintrag oder alle Einträge zu löschen Möglichkeit zur Ansicht per APP
Datenaufzeichnung	Ereignisaufzeichnung Verpasste Anrufe Beantwortete Anrufe 200 Bilder von Besuchern Stromausfall
Art Der Zeiteinstellung	Bedienungsanleitung NTP
Genauigkeit	5 ppm (Maximum) RTC
Touchscreen	Multitouch kapazitiv
Kommunikationsnetztyp	WLAN (2400...2483,5 MHz) bei 20 m WLAN (5150...5250 MHz) bei 20 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbton	Rand: weiß Rahmen: weiß
Lokale Signalisierung	LED Stummschaltung aktiv
Angezeigte Informationen	Menügesteuerte Benutzeroberfläche
Typ Und Zusammenstellung Der Kontakte	1 S für Türöffnung 1 S für Rufannahme
Anschlüsse - Klemmen	Bus: Schraubklemme 5 Stift(e) 2 Kabel
Material	Rahmen: ABS + PC Gehäuse: ABS + PC
Lebensdauer	15 Jahr(e)
Montageposition	Horizontal Vertikal
Gehäusevariante	Oberfläche
Montagehalterung	Klammer
Höhe	133 mm
Breite	197 mm
Tiefe	25,2 mm

Montage

Schutzart (Ip)	IP30
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-10...55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Richtlinien	2001/95/EG - Allgemeine Produktsicherheit 2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
Normen	EN 62820-1-1:2016 EN 62368-1:2014 + AC:2015 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 62479 EN 301 489-17 EN 300-328 EN 60664-1 EN 60065

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,6 cm
Vpe 1 Breite	17,3 cm
Vpe 1 Länge	25,6 cm
Vpe 1 Gewicht	803,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	8,6 kg

Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	240
Vpe 3 Höhe	105,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	222,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen