

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC 60 KW, 400 V, 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

SBP60KHC1M1

⚠ Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2024

⚠ Demnächst nicht mehr
lieferbar

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung 400 V 3 Phasen

Hauptausgangsspannung 400 V3 Phasen

Anzahl Der Kabel 1

Abmessungen

Farbe Grau

Höhe 56 cm

Breite 75 cm

Tiefe 23,5 cm

Produktgewicht 30,05 kg

Montageort Vorne

Montagepräferenz No preference

Montagemodus Nicht Rack-montierbar

Eingang

Netzwerkfrequenz 50 Hz +/-3 Hz

Konformität

Produktzertifizierungen CE

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb 0...40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 0...95 %

Betriebshöhe 0 - 3.333 ft

Umgebungstemperatur Bei Lagerung 0...40 °C

Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung 0...95 %

Aufbewahrungshöhe 0,00...3048,00 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art PCE

Vpe 1 Menge 1

Vpe 1 Höhe 68,7 cm

Vpe 1 Breite 23,5 cm

Vpe 1 Länge 75 cm

Vpe 1 Gewicht 31,82 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 1 Jahr

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)
