

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## SpaceLogic Luftqualitätssensor Serie SLA, CO2, Temperatur, Raum, Farb-Touchscreen, Analogausgänge, mattweißes Gehäuse

SLASTCX

EAN Code: 3606481900494

### Hauptmerkmale

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                               | SpaceLogic                                                                                                              |
| Produkt- Oder Komponententyp           | Sensor                                                                                                                  |
| Produktname                            | SpaceLogic Room Unit                                                                                                    |
| Messwerttyp                            | Carbon dioxide (CO2)<br>Temperatur                                                                                      |
| Geräteanwendung                        | HLK<br>Temperatursteuerung<br>Fan speed controller                                                                      |
| Produktzertifizierungen                | CE entspricht EN 61000-6-2<br>CE entspricht EN 61000-6-3<br>CE entspricht EN 61326-1<br>RCM<br>EAC<br>ICES-003<br>CULus |
| Displayauflösung                       | 240 x 300 pixels                                                                                                        |
| Displaygröße                           | 2,4 Zoll                                                                                                                |
| Displaytyp                             | Farb-Touchscreen                                                                                                        |
| Angezeigte Informationen               | Temperatur<br>Temperatur-Sollwert<br>Menügesteuerte Benutzeroberfläche<br>CO2                                           |
| Position                               | Living space                                                                                                            |
| Montagehalterung                       | Wandbefestigung                                                                                                         |
| Tiefe                                  | 24 mm                                                                                                                   |
| Höhe                                   | 85 mm                                                                                                                   |
| Breite                                 | 115 mm                                                                                                                  |
| Netzwerkfrequenz                       | 50 Hz<br>60 Hz                                                                                                          |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb        | 0...50 °C                                                                                                               |
| Normen                                 | UL 916<br>FCC part 15 class B                                                                                           |
| Farbe                                  | Weiß                                                                                                                    |
| Sensortyp                              | Transmitter<br>NDIR (non-dispersive infrared)                                                                           |
| [Uh,Nom]<br>Bemessungsbetriebsspannung | 24 V AC<br>20...30 V DC                                                                                                 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Gerätedarstellung         | Vollständiges Produkt |
| Oberflächenbeschaffenheit | Matt                  |

## Zusatzmerkmale

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikationsnetztyp     | Verdrahtet                                                                                                               |
| Betätigungsart            | taktil                                                                                                                   |
| Material                  | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)                                                                                        |
| Funktion Verfügbar        | Mit Temperatursensor<br>Mit CO2-Sensor                                                                                   |
| Wiederholungsgenauigkeit  | +/- 20 ppm                                                                                                               |
| Anschlüsse - Klemmen      | Schraubklemme - 2 Kabel(n) (AWG 24 - AWG 18)                                                                             |
| Anzahl Der Ausgänge       | 1 Lüfter<br>1 konfigurierbar                                                                                             |
| Ausgangstyp               | Analogausgänge                                                                                                           |
| Ausgangsspannung          | 0 - 10 V für Lüfterdrehzahl<br>0...5 V für konfigurierbarer Analogausgang<br>0 - 10 V für konfigurierbarer Analogausgang |
| Kompatible Produktfamilie | EcoStruxure Building Operation SmartX-Raum-Steuergerät Programmierbare Steuerungen                                       |

## Montage

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatureinstellungsbereich | 10...35 °C<br>0...50 °C |
|-------------------------------|-------------------------|

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 4,8 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 9,67 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 14,0 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 181,82 g |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen   [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |