

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS RT 192 V, Rackmount-Batteriemodul

SURT192RMXLBP

EAN Code: 3606485318943

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Batterie
Anzahl Der Rack-Einheiten	3U
Anzahl Der Kabel	1,0
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Akkublöcke Pro Reihe	16
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	4
Gehäusevariante	Eigenständiger Batteriespeicher
Batteriespannung	192 V
Zusätzliche Informationen	Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen
Anzahl Der Ersatzbatterien	2
Ersatzbatterien	APCRBC140

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	13 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	66 cm
Produktgewicht	90,91 kg
Montagemodus	Aufbau

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	41,3 cm
Vpe 1 Breite	100 cm
Vpe 1 Länge	60 cm
Vpe 1 Gewicht	101,36 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar
----------	---

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen