

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul

SURT48XLBP

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Anzahl Der Rack-Einheiten	2U
Anzahl Der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	2
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Anzahl Der Ersatzbatterien	2
Zusätzliche Informationen	Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen
Ersatzbatterien	RBC31

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,5 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	48,3 cm
Produktgewicht	29,56 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten Montierbar	0
Usb-Kompatibel	No

Ausgang

Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 3 %
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation
Scheitelfaktor	3:1
Wave Type	Sinuswelle

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bypass-Typ	Integrierter statischer Bypass
------------	--------------------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	28,6 cm
Vpe 1 Breite	63 cm
Vpe 1 Länge	59,4 cm
Vpe 1 Gewicht	32,28 kg
Vpe 2 Art	PAL
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	135 cm
Vpe 2 Breite	100 cm
Vpe 2 Länge	120 cm
Vpe 2 Gewicht	420 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar
----------	---