

Produktdatenblatt

Spezifikationen



DO-FA-12 Modul: 12 Digitalausgänge (Form A)

SXWDOA12X10001

EAN Code: 7332552009686

Hauptmerkmale

Produktgewicht	194 g
Produkt- Oder Komponententyp	E/A-Modul
Kurzbezeichnung Des Geräts	DO-FA-12
Höhe	114 mm
Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Breite	30 mm
Produktzertifizierungen	ICES-003 FCC Teil 15 Klasse B CE RCM
Leistungsaufnahme In Va	1,8 W
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Tiefe	64 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Produktname	E/A-Module
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	EcoStruxure Building Operation

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Stecksockel
Steuerungstyp	Ohne
Diskrete Ausgangsnummer	12
Diskrete Eingangsspannung	24 V
Montagehalterung	DIN-Schiene Wand
Diskreter Ausgangstyp	Relais
Lokale Signalisierung	LED (grün) für Relais angezogen
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 Klemmensockel
Normen	UL 864 UL 916 FCC CFR 47 Teil 15
Material	ABS + PC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,0 cm
Vpe 1 Breite	5,7 cm
Vpe 1 Länge	11,8 cm
Vpe 1 Gewicht	196,2 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen