



Ethernet/IP-, ModbusTCP-Kommunikationsmodul – 2 UAE

VW3A3720

EAN Code: 3606480702549

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- Oder Komponententyp	Kommunikationsmodul

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Prozess Modular
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP EtherNet/IP
Elektrische Verbindung	2 Stecker RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 Mbps
Austauschmodus	Halbduplex und Vollduplex
Kommunikations-Service	SNMP-Agent für Ethernet/IP Modbus TCP-Server für Ethernet IP/Modbus TCP EtherNet/IP-Adapter für Ethernet/IP RSTP-Unterstützung für Ethernet/IP FTP für Ethernet/IP ODVA-AC-Antrieb und CiA-402-Profil für Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX für Ethernet IP/Modbus TCP 32 Parameter IN – 32 Parameter OUT Implizite Nachrichtenübermittlung für Ethernet IP/Modbus TCP FDR für Ethernet IP/Modbus TCP
Kommunikationsnetztyp	IPv6 (Internetprotokoll)
Topologie	Verkettung
Zeitsynchronisationsprotokoll	SNTP
Webserver	Integrierter HTTP-Server
Webdienste	Laufwerkseinstellungen speichern/wiederherstellen Antriebseinstellung und -diagnose Energieüberwachung Widgets (ID, Steuerung, Datentabelle, Diagnose, Diagramme) Firmware des Antriebs aktualisieren Kundenspezifisch anpassbare Homepage Antriebsmotor Pumpenfunktionseinstellung und -überwachung Ethernet-Einstellung und -Diagnose
Displaytyp	1 LED für MS (Modulstatus) 1 LED für NS (Netzwerkstatus) 1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 1) 1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 2)
Busprofil	CIP AC Umrichter CiA 402
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	ODVA Achilles: Level 2
-------------------------	---------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,700 cm
Vpe 1 Breite	13,000 cm
Vpe 1 Länge	18,800 cm
Vpe 1 Gewicht	156,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	16
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	3,290 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Pvc-Frei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich