



### Egenskaber

Sortiment	Prisma
Serie kompatibilitet	Prisma P
Produkttype	Montageplade
Tilbehør/Reservedele kategori	Installationstilbehør
Installeret udstyr	Easypact : fast EZC100 uden jordfejlsbeskyttelse - kontrol: vippearms - lodrette installation
Beskrivelse af poler	3 x 4P : fast : EZC100 lodrette installation 15 x 1P : fast : EZC100 lodrette installation 5 x 3P : fast : EZC100 lodrette installation

### Produktinformationer

Tavle-/Søjlebeskrivelse	Søjle - bredde 650 mm, dybde 400 mm
Number of vertical modules (50 mm)	5 module(s) : EZC100 without earth leakage protection , direct in 650 mm Wide cubicle
Højde	147 mm
Bredde	575 mm
Vægt	2,2 kg
Overfladebehandling	Matt Smooth
Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Farve	Hvid RAL 9001

### Miljø

Standarder	IEC 61439-2
Productcertificeringer	ASEFA

### Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium produkt
---------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 0807 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte <a href="#">Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte</a>
Miljøprofil	Tilgængelig <a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets levetid	Tilgængelig

## Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

## Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------