

EI-nr. : 7524818043
EAN-nr : 3389119008051



Egenskaber

Produktsortiment	OsiSense XU
Følernavn	XUY
Følerudførelse	Fiber design
Sheath type	Standard
[Sn] nominal sensing distance	200 mm XUYAFV
Endemontage type	Side med nikkel belagt kobber, M4 x 0.7

Produktinformationer

Elektronisk følertype	Photo-elektrisk sensor
Optic fiber material	50 µ glass
Sheath material	PVC + thermo polyolefine
Aftastningssystem	Lysstråle
Lyslederlængde	1 m
Minimum bøjningsradius	10 mm
Montage af hoved	M4 x 0.7
Vægt	0.052 kg

Miljø

Anbefalede temperatur ved drift	-25...60 °C
---------------------------------	-------------

Bæredygtighed

RoHS (datokode: YYWW)	I overensstemmelse med - siden 0647 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanti

Warranty period	18 måneder
-----------------	------------

Salgsinformation

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------