

Fiche Produit

Spécifications



Mureva BOX -Boîte de jonction- sans passe-câbles - 175x150x80mm - sans bornier

ENN05050

Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Mode de fixation	Par vis: couvercle
Dimension de base	175 x 150 x 80 mm
Entrée de câble	Sans
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle
Bornes	Sans borne
Hauteur	164 mm
Largeur	193 mm
Profondeur	88 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température du fil incandescent	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	380,0 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm

Largeur de l'emballage 1	17,2 cm
Longueur de l'emballage 1	20,7 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	700
Poids de l'emballage 2	278,0 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit