

Fiche Produit

Spécifications



Variateur lumière, blanc

EPH6600121

Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Produit complet
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA: 20...315 W Ampoule incandescence 230 V CA: 20...315 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 20...315 W
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type d'interrupteur	Unipolaire 2 voies
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Application du variateur	Charge capacitive Charge ohmique
Type de protection	Protection court circuit et surcharge avec réarmement automatique
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Raccordement	Bornes de colonne
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque ABS (acrylonitrile butadiène styrène): bouton
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Griffes 53...78 mm
Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	49 mm
Profondeur en saillie	20 mm

Poids du produit	0,111 kg
------------------	----------

Environnement

Certifications du produit	VDE GOST SEMKO TSE NEMKO FIMKO UKR
Labels qualité	CE
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	153,75 g
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	3,928 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------