

# Fiche Produit

Spécifications



## PRISE DOUBLE 2P+E (côté terre) 16A IP20 WHITE

EPH9900121

### Principales

Gamme	Asfora
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Description standard de la prise	Avec terre standard germanique
Configuration des pôles de la prise	2 x 2P + E
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	2
Montage de l'appareil	Encastré
Plage de puissance	3680 W
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA
Raccordement	Bornes de levage
Nombre de câbles	2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigidité du câble	Multibrin torsadé rigide Rigide Souple
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque Plastique haute résistance: plaque centrale
Finition de la surface	Brillant
Matière des conducteurs	Cuivre
Mode de fixation	Griffes 54...72 mm
Hauteur	123 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	46 mm
Profondeur en saillie	23 mm
Quantité du lot	1

## Environnement

Normes	CEI 60884-1
Certifications du produit	VDE UKR
Degré de protection (IP)	IP20

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	102,33 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	12,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,127 kg
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	20 cm
Longueur de l'emballage 2	31,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Poids de l'emballage 3	132,665 kg
Hauteur de l'emballage 3	120,5 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

# Garantie contractuelle

Garantie

18 months