

Fiche Produit

Spécifications

Odace, prise SAT Blanc, à vis



S520446

Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	Blindage simple SAT
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Connecteur SAT	F type
Affaiblissement sur un trajet	1,5 dB SAT signal950...2150 MHz
Nombre d'entrées	1
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Raccordement	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support Alliage de zinc: boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,1 mm
Profondeur d'encastrement	18,1 mm
Poids du produit	0,042 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse

Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes 2006/95/EC
EN 50083-4

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 75 g

Hauteur de l'emballage 1 3,9 cm

Largeur de l'emballage 1 7,4 cm

Longueur de l'emballage 1 7,4 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Poids de l'emballage 2 447 g

Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm

Largeur de l'emballage 2 9 cm

Longueur de l'emballage 2 37 cm

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 60

Poids de l'emballage 3 6,077 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------
