



Gear motor MCH, drawout
MasterPact NW, 440/480VAC
50/60Hz, spare part

47897

Peamine

Tootevalik	MasterPact NW
Vahemik	MasterPacT
Seadme Lühinimi	gear motor MCH
Toote Või Komponenti Tüüp	Motor mechanism
Seadme Rakendus	Automatic spring charging
Ühilduvus Tootevalikuga	Masterpact MasterPact NW circuit breaker
[Uc] Control Circuit Voltage	440/480 V AC 50/60 Hz

Täiendav

Juhtimiseadme Tüüp	Motor mechanism
Maximum Charging Time	4 s
Maksimaalne Töösagedus	<= 3 cycles per minute
Threshold Tripping Voltage	0.85...1.1 Un
Maximum Power Consumption In Va	180 VA
Accessory / Separate Part Category	Spare parts MasterPact NW

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	23,0 cm
Pakendi Laius 1	14,0 cm
Pakendi Pikkus 1	14,0 cm
Pakendi Kaal 1	1,856 kg
Pakendi Tüüp 2	S03
Ühikute Arv Pakendis 2	6
Pakendi Kõrgus 2	30,0 cm
Pakendi Laius 2	30,0 cm
Pakendi Pikkus 2	40,0 cm
Pakendi Kaal 2	11,623 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv [Vastab eranditele](#)

Hiina Eohs Regulaatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.

Keskkonnavalade Avaldus [Toote keskkonnaprofiil](#)

Ringlusprofiil [Kasutuselt kõrvaldamise teave](#)